

IP65 36 GRI Centralino IP65 36 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 2

Numero di file 2

Con serratura No

Con morsettiera di neutro Sì

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 36

Serie

Altezza 470 mm

Larghezza 426 mm

Profondità 148 mm

Larghezza di montaggio 426 mm

Numero di unità in larghezza 19

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio

Resistente agli ultravioletti Sì

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Grado di protezione IP IP65

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente
GWT 960 °C

B06526

