



B06808



0000  
 0000  
 0000

**SMN 4-3 W Scatola porta apparecchi 4-3 moduli per minicanali TMC/TMU BIANCO**

**Proprietà tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Equipaggiamento**

Con cavo in ingresso Sì

**Installazione, montaggio**

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale, Verticale

**Materiali**

Materiale Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Colore Bianco

Codice RAL 9001

finitura superficiale Opaco

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

Resistenza agli urti IK IK07

Resistente agli urti Sì

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio 15 - 60 °C

Relativo alla serie

01 TMC 22x10, 01 TMU 22x10, 02 TMC 30x10, 02  
 TMU 30x10, 03 TMC 40x10, 03 TMU 15x17, 04 TMC  
 15x17, 04 TMU 25x17, 05 TMC 25x17, 05 TMU  
 40x17, 06 TMC 40x17, 07 TMC 60x17, 08 TMC 50x20