



B07582



TA-EN 25x30 W Canale porta cavi a base piana BIANCO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	30 mm
Larghezza	25 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	550 - 550 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 60 °C
-------------------------	-------------

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Sì
--------------------------	----