



B07584



**TA-EN 40x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Altezza         | 40 mm                       |
| Larghezza       | 40 mm                       |
| Lunghezza       | 2000 mm                     |
| Sezione interna | 1270 - 1270 mm <sup>2</sup> |

**Materiali**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Materiale  | Polivinilcloruro (PVC) |
| Codice RAL | 9001                   |
| Colore     | Bianco                 |

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK07 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 60 °C |
|-------------------------|-------------|

**Equipaggiamento**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con pellicola protettiva | Sì |
|--------------------------|----|