



B09604



## TMU 30/2x10 W Minicanale 2 scomparti con coperchio avvolgente BIANCO

### Proprietà tecniche

#### Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	30 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	180 - 180 mm <sup>2</sup>

#### Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

#### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

#### Equipaggiamento

Numero scomparti	1
------------------	---