



B09605



**TMU 30/1x10 W Minicanale monocomparto con coperchio avvolgente BIANCO**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Altezza         | 10 mm                     |
| Larghezza       | 30 mm                     |
| Lunghezza       | 2000 mm                   |
| Sezione interna | 212 - 212 mm <sup>2</sup> |

**Materiali**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Materiale  | Polivinilcloruro (PVC) |
| Codice RAL | 9001                   |
| Colore     | Bianco                 |

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK07 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

**Condizioni d'uso**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | 15 - 60 °C |
|-------------------------|------------|