



B09606



TMU 25/1x17 W Minicanale monocomparto con coperchio avvolgente BIANCO

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	17 mm
Larghezza	25 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	286 - 286 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------