



B09788



08  
08  
08

## AEM 50x20 W Angolo esterno per minicanali TMC/TMU BIANCO

### Proprietà tecniche

#### Serie

Altezza	20 mm
Larghezza	50 mm

#### Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	90 - 90
-------------------------------	---------

#### Materiali

Materiale	Acronitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

#### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
Relativo alla serie	08 TMC 50x20