



BG264N

### Blocco Differenziale 2 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 2 M. Din

#### Proprietà tecniche

##### Architettura

Posizione del neutro	Destra
Numero di poli	2

##### Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

##### Corrente

Sensibilità IΔn	500 mA
Corrente nominale	63 A

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Connettività

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

##### Serie

Altezza	35 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	92 mm