



CZ001

Contatto Ausiliario E Segnalazione Guasto Per Int. Diff. Puri 5 A 230 V Ac

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 6 A

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a scatto

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Connessione

Sezione conduttore flessibile 4 mm²

Sezione conduttore rigido 6 mm²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 500 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 60 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

Durata

Numero di manovre 12000

Durata elettrica e numero di cicli 6000

Potenza

Potenza dissipata totale 0,10 W

Serie

Larghezza 18 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti INV 0

Numero di contatti NC 1