



EE180  
**IP20**

**INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMIC SETT.- RIS.CAR.- 230V 50Hz - 1 SC 16 A - 2 MOD.**

**Proprietà tecniche**

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Potenza**

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 2300 W

**Illuminazione**

Carico massimo serie di lampade fluorescenti 1000 W

**Funzioni**

Riserva di funzionamento in anni 5 y

Con sincronizzazione di rete No

Con sincronizzazione al quarzo Sì

**Equipaggiamento**

Precisione giornaliera 1,5 s

Con programma impulsi No

Numero di canali 1

**Connessione**

Tipo di contatto 1x in commutazione

Sezione conduttore flessibile 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Impostazioni**

Programma giornaliero Sì

Programma settimanale Sì

Programma annuale No

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -10 - +55 °C

**Testo**

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Funzione Blocco tastiera tramite blocco chiave

**Serie**

Altezza 85 mm

Larghezza 3,50 mm

