



EE181



Interruttore Orario Astronomico Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 2 Sc 16 A - 2 Mod.

Proprietà tecniche

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 2300 W

Illuminazione

Carico massimo lampada fluorescente in serie 1000 W

Funzioni

Riserva di carica in anni 5 y

Con sincronizzazione di rete No

Con sincronizzazione al quarzo Sì

Equipaggiamento

Precisione giornaliera 1,5 s

Con programma impulsi No

Numero di canali 2

Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione

Sezione conduttore flessibile 1.5 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm²

Impostazioni

Programma giornaliero Sì

Programma settimanale Sì

Programma annuale No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - +55 °C

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Funzione Blocco tastiera tramite blocco chiave

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 3,50 mm

Profondità 64 mm