



EE633

**Proiettore Led 20W 2000 Lm + Ir 140° Bianco - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux**

**Proprietà tecniche**

**Rilevazione**

Con sensore di luminosità Sì

**Materiali**

Materiale Plastica

Codice RAL 9010

**Controlli e indicatori**

Utilizzabile con sensore di movimento Sì

**Illuminazione**

Temperatura di colore K 4000 - 4000 K

Lumen 2000 lm

Numero di lampade 20

**Installazione, montaggio**

Possibilità di montaggio a soffitto No

Adatto per montaggio a parete Sì

**Protezione**

Resistenza agli urti IK IK04

**Equipaggiamento**

Regolabile Sì

**Dotazione**

Lampada inclusa Sì

**Serie**

Lunghezza 164 mm

Larghezza 127 mm

Altezza 140 mm

**Potenza**

Sistema di potenza nominale 20 W

**Connesione**

Adatto per cablaggio passante Sì

**Condizioni di impiego**

Tipo di tensione di alimentazione AC