



EE636

**Proiettore Led 12W 1200 Lm Bianco - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux**

**Proprietà tecniche**

**Rilevazione**

Con sensore di luminosità No

**Materiali**

Materiale Plastica

Codice RAL 9010

**Controlli e indicatori**

Utilizzabile con sensore di movimento No

**Illuminazione**

Temperatura di colore K 4000 - 4000 K

Lumen 1200 lm

Numero di lampade 12

**Installazione, montaggio**

Possibilità di montaggio a soffitto No

Adatto per montaggio a parete Sì

**Protezione**

Resistenza agli urti IK IK04

**Equipaggiamento**

Regolabile Sì

**Dotazione**

Lampada inclusa Sì

**Serie**

Lunghezza 100 mm

Larghezza 107 mm

Altezza 140 mm

**Potenza**

Sistema di potenza nominale 12 W

**Connessione**

Adatto per cablaggio passante Sì

**Condizioni di impiego**

Tipo di tensione di alimentazione AC