



EE637

Proiettore Led 20W 2000 Lm Bianco - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux

Proprietà tecniche

Rilevazione

Con sensore di luminosità No

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9010

Controlli e indicatori

Utilizzabile con sensore di movimento No

Illuminazione

Temperatura di colore K 4000 - 4000 K

Lumen 2000 lm

Numero di lampade 20

Installazione, montaggio

Possibilità di montaggio a soffitto No

Adatto per montaggio a parete Sì

Protezione

Resistenza agli urti IK IK04

Equipaggiamento

Regolabile Sì

Dotazione

Lampada inclusa Sì

Serie

Lunghezza 164 mm

Larghezza 107 mm

Altezza 140 mm

Potenza

Sistema di potenza nominale 20 W

Connessione

Adatto per cablaggio passante Sì

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione AC