



EE641

Proiettore Led 8W 700 Lm + Ir 140° Nero - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux

Proprietà tecniche

Rilevazione

Con sensore di luminosità Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9011

Controlli e indicatori

Utilizzabile con sensore di movimento Sì

Illuminazione

Temperatura di colore K 4000 - 4000 K

Lumen 700 lm

Numero di lampade 8

Installazione, montaggio

Possibilità di montaggio a soffitto No

Adatto per montaggio a parete Sì

Protezione

Resistenza agli urti IK IK04

Equipaggiamento

Regolabile Sì

Dotazione

Lampada inclusa Sì

Serie

Lunghezza 100 mm

Larghezza 127 mm

Altezza 140 mm

Potenza

Sistema di potenza nominale 8 W

Connessione

Adatto per cablaggio passante Sì

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione AC