



EE642

Proiettore Led 12W 1200 Lm + Ir 140° Nero - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux

Proprietà tecniche

Rilevazione

Con sensore di luminosità Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 9011

Controlli e indicatori

Utilizzabile con sensore di movimento Sì

Illuminazione

Temperatura di colore K 4000 - 4000 K

Lumen 1200 lm

Numero di lampade 12

Installazione, montaggio

Possibilità di montaggio a soffitto No

Adatto per montaggio a parete Sì

Protezione

Resistenza agli urti IK IK04

Equipaggiamento

Regolabile Sì

Dotazione

Lampada inclusa Sì

Serie

Lunghezza 100 mm

Larghezza 127 mm

Altezza 140 mm

Potenza

Sistema di potenza nominale 12 W

Connessione

Adatto per cablaggio passante Sì

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione AC