



EK028



## TRAFO CORRENT 1850-1A PER TE330/331/332

### Proprietà tecniche

#### Funzioni

Classe di precisione	1
----------------------	---

#### Potenza

Potenza	0
---------	---

#### Serie

Diametro di apertura	15 mm
----------------------	-------

Altezza di apertura	14,60 mm
---------------------	----------

Larghezza dell'apertura	14,60 mm
-------------------------	----------

#### Connettività

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C
------------------------------------	-------------

#### Corrente

Corrente massima primario	90 A
---------------------------	------

Intensità massima del secondario	48 mA
----------------------------------	-------