



EK028



TRAFO CORRENT 1850-1A PER TE330/331/332

Proprietà tecniche

Funzioni

Classe di precisione	1
----------------------	---

Potenza

Potenza	0
---------	---

Serie

Diametro di apertura	15 mm
----------------------	-------

Altezza di apertura	14,60 mm
---------------------	----------

Larghezza dell'apertura	14,60 mm
-------------------------	----------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - +70 °C
------------------------------------	--------------

Corrente

Corrente massima primario	90 A
---------------------------	------

Intensità massima del secondario	48 mA
----------------------------------	-------