



EK724



IP54

Servomotore per Valvole termostattizzabili 24V AC-DC

Proprietà tecniche

Cavo

Lunghezza del cavo 200 m

Serie

Lunghezza 50 mm

Condizioni di impiego

Tensione nominale 24 - 24 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 0 - 50 °C