



ERL240S

## Relè Di Comando Silenzioso, 40A, 12V, 2Na

### Proprietà tecniche

#### Connessione

Tipo di contatto	2NO
Numero di contatti	2
Sezione conduttore flessibile	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Corrente

Corrente nominale	40 A
-------------------	------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub>	4000 V
Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>	440 V
Tensione di comando AC	12 - 12 V
Tensione di comando DC	12 - 12 V

#### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

#### Durata

Numero di manovre	1000000
Durata elettrica e numero di cicli	30000

#### Potenza

Potenza dissipata totale	10,90 W
Assorbimento potenza di spunto	5,20 VA

#### Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	60 mm

#### Equipaggiamento

Numero di contatti NA	2
-----------------------	---

Numero di contatti NC

0

Con interruttore per commutazione  
manuale

Sì