



ESL225SDC

Contattore Silenzioso, 25A, 8/12V, 2NA

Proprietà tecniche

Connessione

Tipo di contatto	2NO
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1 - 10 mm ²

Corrente

Corrente nominale	25 A
-------------------	------

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp}	4000 V
Tensione di isolamento nominale U _i	250 V
Tensione di comando AC	0 - 0 V
Tensione di comando DC	12 - 12 V

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Durata

Numero di manovre	100000
Durata elettrica e numero di cicli	30000

Potenza

Potenza dissipata totale	5,20 W
Assorbimento potenza di spunto	2,40 VA

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	17,85 mm
Profondità	60 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti NA	2
Numero di contatti NC	0

Con interruttore per commutazione
manuale

No

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale

1,20 - 1,20 Nm