



EU300

## Rele' Di Controllo Delle Fasi 1 Contatto In Scambio 8 A 250 V Ac 2 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Numero di moduli

Numero di moduli 2

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 70 °C

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 35 mm

Profondità 64 mm

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Protezione

Grado di protezione IP IP20

#### Potenza

Potenza dissipata totale 4 W

#### Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

#### Corrente

Corrente nominale ammissibile in AC1 8 A

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN