



FD32LN

**VegaD Parete Equipaggiato H600 72 MOD**

**Proprietà tecniche**

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi 4

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 160 A

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN 3

Numero di file 3

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 72

**Serie**

Altezza 600 mm

Larghezza 550 mm

Profondità 193 mm

Numero di unità in larghezza 24

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico 0

Porta/frontale trasparente No

**Materiali**

Materiale Metallo, Plastica

Codice RAL 9010

Colore Bianco puro

**Protezione**

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK07

Grado di protezione IP IP30

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Con riserva di modifiche tecniche

