



FD32LN

VegaD Parete Equipaggiato H600 72 MOD

Proprietà tecniche

Connessione

| | |
|-----------------------------|---|
| Numero di ingressi per tubi | 4 |
|-----------------------------|---|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|----|
| Adatto per l'uso esterno | No |
|--------------------------|----|

| | |
|--------------|--------------------|
| Montaggio su | Montaggio a parete |
|--------------|--------------------|

Corrente

| | |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 160 A |
|-------------------|-------|

Equipaggiamento

| | |
|---------------------|---|
| Numero di guide DIN | 3 |
|---------------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Numero di file | 3 |
|----------------|---|

| | |
|---------------|----|
| Con serratura | No |
|---------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Con morsettiera di neutro | No |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Con morsettiera di terra | No |
|--------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Con piastra di montaggio | No |
|--------------------------|----|

Numero di moduli

| | |
|------------------|----|
| Numero di moduli | 72 |
|------------------|----|

Serie

| | |
|---------|--------|
| Altezza | 600 mm |
|---------|--------|

| | |
|-----------|--------|
| Larghezza | 550 mm |
|-----------|--------|

| | |
|------------|--------|
| Profondità | 193 mm |
|------------|--------|

| | |
|------------------------------|----|
| Numero di unità in larghezza | 24 |
|------------------------------|----|

Porta / coperchio

| | |
|--------------------------------------|---|
| Numero di porte del quadro elettrico | 0 |
|--------------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
|----------------------------|----|

Materiali

| | |
|-----------|-------------------|
| Materiale | Metallo, Plastica |
|-----------|-------------------|

| | |
|------------|------|
| Codice RAL | 9010 |
|------------|------|

| | |
|--------|-------------|
| Colore | Bianco puro |
|--------|-------------|

Protezione

| | |
|-------------------|----------------------|
| Classe protezione | Isolamento classe II |
|-------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK | IK07 |
|-------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP30 |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo di bloccaggio | Senza serratura |
|--------------------|-----------------|

Con riserva di modifiche tecniche

