



FD42LN

VEGAD PARETE EQUIPAGG H750 96MOD

Proprietà tecniche

Connessione

Numero di ingressi per tubi	4
-----------------------------	---

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	No
--------------------------	----

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Corrente

Corrente nominale	160 A
-------------------	-------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	4
---------------------	---

Numero di file	4
----------------	---

Con serratura	No
---------------	----

Con morsettiera di neutro	No
---------------------------	----

Con morsettiera di terra	No
--------------------------	----

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	96
------------------	----

Serie

Altezza	750 mm
---------	--------

Larghezza	550 mm
-----------	--------

Profondità	193 mm
------------	--------

Numero di unità in larghezza	24
------------------------------	----

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	0
--------------------------------------	---

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Metallo, Plastica
-----------	-------------------

Codice RAL	9010
------------	------

Colore	Bianco puro
--------	-------------

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Resistenza agli urti IK	IK07
-------------------------	------

Grado di protezione IP	IP30
------------------------	------

Tipo di bloccaggio	Senza serratura
--------------------	-----------------

Con riserva di modifiche tecniche

