



FD52LN

## VEGAD PARETE EQUIPAGG H900 120MOD

### Proprietà tecniche

#### Connessione

Numero di ingressi per tubi 4

#### Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

#### Corrente

Corrente nominale 160 A

#### Equipaggiamento

Numero di guide DIN 5

Numero di file 5

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

#### Numero di moduli

Numero di moduli 120

#### Serie

Altezza 900 mm

Larghezza 550 mm

Profondità 193 mm

Numero di unità in larghezza 24

#### Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 0

Porta/frontale trasparente No

#### Materiali

Materiale Metallo, Plastica

Codice RAL 9010

Colore Bianco puro

#### Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK07

Grado di protezione IP IP30

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Con riserva di modifiche tecniche

