

FD62LN

VEGAD PARETE EQUIPAGG H1050 144MOD

Proprietà tecniche

Connessione

Numero di ingressi per tubi 4

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 160 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 6

Numero di file 6

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Numero di moduli

Numero di moduli 144

Serie

Altezza 1050 mm

Larghezza 550 mm

Profondità 193 mm

Numero di unità in larghezza 24

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 0

Porta/frontale trasparente No

Materiali

Materiale Metallo, Plastica

Codice RAL 9010

Colore Bianco puro

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK07

Grado di protezione IP IP30

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Con riserva di modifiche tecniche

