



FK104

**Fk Armadio Porta Cieca H1600 L800 P400 Piastra Inserimento Frontale**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	1600 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	400 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	No

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Metallo

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Porta/frontale trasparente	No