



FK111

### Fk Armadio Porta Cieca H1900 L600 P500 Piastra Inserimento Frontale

#### Proprietà tecniche

##### Serie

Altezza	1900 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	500 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

##### Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	No

##### Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Metallo

##### Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Porta/frontale trasparente	No