



FK133

Fk Armadio Porta Cieca H2100 L1000 P400 Piastra Inserimento Frontale

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	2100 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità	400 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

Protezione

Grado di protezione IP	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Metallo

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Porta/frontale trasparente	No