



FL152A

Orion plus lamiera quadro porta trasparente dimensioni 300x250x160 mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	300 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	160 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm, Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Acciaio

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	1
Porta/frontale trasparente	Sì

Corrente

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------