



FL160A

**Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 500X300X200Mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza              | 500 mm  |
| Larghezza            | 300 mm  |
| Profondità           | 200 mm  |
| Spessore dei fianchi | 1,20 mm |

**Protezione**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione IP  | IP65                            |
| Classe protezione       | Isolamento classe I             |
| Tipo di bloccaggio      | 3 lati 7 mm, Serratura a chiave |
| Resistenza agli urti IK | IK10                            |

**Equipaggiamento**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza   | 0 |
| Numero di aperture della flangia | 2 |
| Numero di file                   | 3 |

**Installazione, montaggio**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montaggio su             | Installazione a parete |
| Adatto per l'uso esterno | Sì                     |

**Materiali**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Colore      | Grigio chiaro        |
| Codice RAL  | 7035                 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale   | Acciaio              |

**Porta / coperchio**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1  |
| Porta/frontale trasparente           | Sì |

**Corrente**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 630 A |
|-------------------|-------|