

FL307BA

Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x850x300 mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	1150 mm
Larghezza	850 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	3 mm

Protezione

Grado di protezione IP	IP65
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	Serratura a cilindro, Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
Numero di aperture della flangia	0
Numero di file	7

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
Adatto per l'uso esterno	Sì

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Materiale	Plastica

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	0
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------