



**Porta vetro in poliestere, Orion.Plus, H450 W500 mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	450 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	35 mm

FL400B

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	Sì
Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	1

**Materiali**

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Plastica

**Equipaggiamento**

Numero di sezioni in larghezza	1
--------------------------------	---

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Grado di protezione IP	IP65
Tipo di bloccaggio	3 lati 8 mm