



Controporta in acciaio, Orion.Plus, 800x600 mm

Proprietà tecniche

Serie

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 750 mm |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 20 mm |

FL555A

Porta / coperchio

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
| Tipo di porta quadro elettrico | Controporta |

Materiali

| | |
|-------------|---------------|
| Codice RAL | 7035 |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio |
| Trattamento | Non trattato |

Protezione

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Classe protezione | Isolamento classe I |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Tipo di bloccaggio | Serratura con doppia barra 3 mm |

Connettività

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|