



FL555A

**Controporta in acciaio, Orion.Plus, 800x600 mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 750 mm |
| Larghezza  | 550 mm |
| Profondità | 20 mm  |

**Porta / coperchio**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1           |
| Tipo di porta quadro elettrico       | Controporta |

**Materiali**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Codice RAL  | 7035          |
| Colore      | Grigio chiaro |
| Materiale   | Acciaio       |
| Trattamento | Non trattato  |

**Protezione**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Classe protezione                       | Isolamento classe I             |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP30                            |
| Tipo di bloccaggio                      | Serratura con doppia barra 3 mm |

**Connettività**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|