



FL555A

Controporta in acciaio, Orion.Plus, 800x600 mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	750 mm
Larghezza	550 mm
Profondità	20 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Tipo di porta quadro elettrico	Controporta

Materiali

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Acciaio
Trattamento	Non trattato

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe I
Grado di protezione IP	IP30
Tipo di bloccaggio	Serratura con doppia barra 3 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------