



FL590E

**Controporta in acciaio, Orion.Plus, H450 W500 mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	450 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	20 mm

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	No
Numero di porte del quadro elettrico	1
Tipo di porta quadro elettrico	Controporta

**Materiali**

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Metallo
Trattamento	Zincato Sendzimir

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe I
Grado di protezione IP	IP30
Tipo di bloccaggio	Serratura con doppia barra 3 mm