



FL590E

Controporta in acciaio, Orion.Plus, H450 W500 mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	450 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	20 mm

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
Numero di porte del quadro elettrico	1
Tipo di porta quadro elettrico	Controporta

Materiali

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Metallo
Trattamento	Zincato Sendzimir

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe I
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Tipo di bloccaggio	Serratura con doppia barra 3 mm