



FL602E

Controporta in acciaio, Orion.Plus, H1050 W750 mm

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	1050 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	20 mm

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
Numero di porte del quadro elettrico	1
Tipo di porta quadro elettrico	Controporta

Materiali

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Metallo
Trattamento	Zincato Sendzimir

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe I
Grado di protezione IP	IP30
Tipo di bloccaggio	Serratura con doppia barra 3 mm