



**Controporta isolante, Orion.Plus, 800x600 mm**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	750 mm
Larghezza	550 mm
Profondità	20 mm

FL649A

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Tipo di porta quadro elettrico	Controporta

**Materiali**

Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Trattamento	Non trattato

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Grado di protezione IP	IP30
Tipo di bloccaggio	Serratura con doppia barra 3 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------