



FM200

### Quadro 5 Quadro Da Parete Dimensioni H510 L685 P260 Ral9010

#### Proprietà tecniche

##### Serie

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Altezza              | 510 mm |
| Larghezza            | 700 mm |
| Profondità           | 260 mm |
| Spessore dei fianchi | 2 mm   |

##### Protezione

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Grado di protezione IP  | IP55               |
| Tipo di bloccaggio      | Serratura a chiave |
| Resistenza agli urti IK | IK10               |

##### Equipaggiamento

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza   | 2 |
| Numero di aperture della flangia | 2 |
| Numero di file                   | 3 |

##### Installazione, montaggio

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Montaggio su             | Zoccolo |
| Adatto per l'uso esterno | No      |

##### Materiali

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Colore      | Bianco puro          |
| Codice RAL  | 9010                 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale   | Acciaio              |

##### Porta / coperchio

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
|----------------------------|----|

##### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 630 A |
|-------------------|-------|