



FM318

Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H1860 L885 P400 Ral9010

Proprietà tecniche

Serie

| | |
|----------------------|---------|
| Altezza | 1860 mm |
| Larghezza | 900 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Spessore dei fianchi | 1,20 mm |

Protezione

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Grado di protezione IP | IP55 |
| Classe protezione | Isolamento classe I |
| Tipo di bloccaggio | Senza serratura |
| Resistenza agli urti IK | IK10 |

Equipaggiamento

| | |
|----------------------------------|----|
| Numero di sezioni in larghezza | 3 |
| Numero di aperture della flangia | 2 |
| Numero di file | 12 |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Montaggio su | Montaggio a pavimento |
| Adatto per l'uso esterno | No |

Materiali

| | |
|-------------|-------------|
| Colore | Bianco puro |
| Codice RAL | 9010 |
| Trattamento | Zincato |
| Materiale | Acciaio |

Porta / coperchio

| | |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 0 |
| Porta/frontale trasparente | No |

Corrente

| | |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 630 A |
|-------------------|-------|