

FU22LN

**VEGAD INCASSO EQUIPAGG H537 48MOD**

**Proprietà tecniche**

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi 4

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno No

Montaggio su Montaggio a incasso

**Corrente**

Corrente nominale 160 A

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN 2

Numero di file 2

Numero di sezioni in larghezza 2

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 48

**Serie**

Altezza 537 mm

Larghezza 600 mm

Profondità 150 mm

Larghezza di montaggio 550 mm

Profondità di installazione 110 mm

Numero di unità in larghezza 24

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente No

**Materiali**

Materiale Metallo, Plastica

Codice RAL 9010

Colore Bianco puro

**Protezione**

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK07

Con riserva di modifiche tecniche

