



HAE410

Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 100 A 8 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 100 A

Connessione

Sezione conduttore rigido 70 mm²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 800 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso
Uimp 8000 V

Potenza

Potenza dissipata per polo In 3 W

Potenza dissipata totale 12 W

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1 65000 W

Equipaggiamento

Azionamento motore opzionale No

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 70 °C

Porta / coperchio

Bloccabile Sì

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Architettura

Numero di poli 4P

Elemento di controllo/comando Manopola corta