


HAE410



## Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 100 A 8 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale 100 A

#### Connessione

Sezione conduttore rigido 70 mm<sup>2</sup>

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 800 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso  
Uimp 8000 V

#### Potenza

Potenza dissipata per polo In 3 W

Potenza dissipata totale 12 W

Corrente nominale fino a 400 V AC AC1 65000 W

#### Equipaggiamento

Azionamento motore opzionale No

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 70 °C

#### Porta / coperchio

Bloccabile Sì

#### Protezione

Grado di protezione IP IP20

#### Architettura

Numero di poli 4P

Elemento di controllo/comando Manopola corta