



HTC320H

Modulo comunicazione modbus con input/output

Proprietà tecniche

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-35 - 70 °C

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione d'esercizio	24 - 24 V

Connessione

Morsetto per uscita digitale	1,50 - 1,50 mm ²
Sezione ingresso digitale	1,50 - 1,50 mm ²

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------