



HTG411H

WEB SERVER AGARDIO MANAGER 24V DC 6M

Proprietà tecniche

Equipaggiamento

Web server	Sì
------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
----------------------	-----------

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
-----------------------------------	-----------------------------

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia Ethernet
--	----------------------

Potenza

Potenza assorbita VA	7 VA
----------------------	------

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

Serie

Numero di unità in larghezza	6
------------------------------	---