

HTG411H

WEB SERVER AGARDIO MANAGER 24V DC 6M

Proprietà tecniche

Equipaggiamento

Web server Sì

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale Interfaccia Ethernet

Potenza

Potenza assorbita VA 7 VA

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Serie

Numero di unità in larghezza 6